





Электрическая таль типа МРМ с тележкой полиспаста 2/1 нормальная строительная высота



Габарит	Высота подъема Н (m)	Грузоподъемность (kg)	Размеры (mm)															
			Скорость подъема (m/min)				L2	L3	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	B5	D	e
			8	12	2/8	2/12												
4	6,3	2000	945	945	996	996	412	144	1033	352	30	343	130÷300	42	428	40	110	42
	9		1026	1026	1077	1077	493											
	12,5		1131	1131	1182	1182	598											
	18		1295	1295	1346	1346	698											
	25		1504	1504	1555	1555	907	150										



Электрическая таль типа МРМ с тележкой полиспаста 4/1 нормальная строительная высота



Габарит	Высота подъема Н (m)	Грузоподъемность (kg)	Размеры (mm)															
			Скорость подъема (m/min)				L2	L3	H1	H2	H3	B1*	B2	B3	B4	B5	D	e
			4	6	4/1	6/1												
3	6,3	2000	1007	1007	1053	1053	440	170	770	268	24	289	110÷300	38	312	40	100	14
	9		1163	1163	1209	1209	514	252										
	12,5		1361	1361	1407	1407	712	252										